

**VBMT 160404, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261182 PV720
GTIN	4960664726134
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	HQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Type	PV720
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	VBMT 160404
Antal skift/skær	2

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning