

**VBMT 160408, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261184 PV720
GTIN	4960664726141
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Spånryder	HQ
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	PV720
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærplatte	VBMT 160408
Antal skift/skær	2

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning