

**Garant****2-punkts hurtigmåler DM1, Maks. måleområde: 135mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428030 135
GTIN	4045197412089
Artikelklasse	41B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Massiv udførelse til anvendelse direkte på dreje-/fræsecentre. Til kontrol af indvendige og udvendige diametre, koncentricitet, indstik og vægtykkelser, med en **gentagelsesnøjagtighed på 2 µm**.

Kan anvendes ved alle typer måleure eller my-måleure med skaft-Ø 8 h6 og maks. hus-Ø 62 mm (leveres uden displayenhed).

**Fordel:**

Korte måle- og omstillingstider, robust og servicevenlig.

**Leveringsomfang:**

Måleenhed komplet monteret;  
inklusive 2 par måletallerkner, TIN-coatede (1×Ø 8 mm / 1×Ø 13 mm), 3 vinkelskruetrækkere (str 3, 4 und 5).

**Teknisk beskrivelse**

Anvendelsesområde indvendig	18 - 135 mm
Bredde	167 mm
Længde	202 mm

Anvendelsesområde udvendig	6 - 130 mm
Målekraft	2,6 N
Måleværktøj	analog
Produkttype	2-punkts-måleapparat

---

## Tilbehør

Reserveføler DM1 Måletallerken- Ø 13 mm	428035 13
Reserveføler DM1 Måletallerken- Ø 8 mm	428035 8