



XT Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 20-25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428500 20-25
GTIN	5051102090456
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport. Til bundhulsboring fra str. 12,5 – 16. Mikrometerskrue til højeste præcision. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser.

Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	20 - 25 mm
Standardmåledybde	66 mm
Mål a	0,5 mm

Måledybde med forlænger	216 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 25 mm	484030 25
Forlænger til indvendige mikrometerskrue Type 4/150	428510 4/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 20 mm	484030 20
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 24 mm	484030 24
Målebakkesæt3 dele Måleområde 20-25 mm	428745 20-25
Returfjedersæt3 dele Måleområde 20-25 mm	428746 20-25