

 Mahr**Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 175-200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	427800 175-200
GTIN	2050001053671
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Let rørkonstruktion, der ikke kan foldes. Fuldstændigt hærdet og slebet målespindel.
Hærdede og sfærisk finslebne måleflader. Matforkromede betjeningsselementer og aflæsningsdele. Fra måleområde 100 – 125 mm med isolering og fikseringsanordning.

Leveringsomfang:

Mikrometerskrue i bøsning.

Teknisk beskrivelse

Spindel-Ø	8 mm
Måletromle-Ø	20 mm
Måleområde	175 - 200 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	7 µm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Kalibrering	B10
Produkttype	Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig mikrometerskrue Maks. måleområde
200 mm

022440 200

DAkKS-kalibreringIndvendig mikrometerskrue Maks.
måleområde 200 mm

022450 200