



## Digital højdemåler TESA MICRO-HITE inklusive betjeningspanel og finindstilling, Type: 600



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	445287 600
GTIN	7630041129939
Artikelklasse	45B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Manuelt justerbar, digital højdemåler TESA MICRO-HITE til omfattende målinger i 1D eller 2D koordinatretninger.

- **Inkrementelt inddelt glaslineal med referencepunkt.**
- **Meget stor nøjagtighed som følge af automatisk korrektion af systematiske måleafvigelser. Længdeudvidelseskoefficient som stål.**
- **Aktiverbar luftaffjedring**
- **Brugervenlig anvendelse takket være flersproget konteksthjælp i de aktive funktioner.**

#### Hybrid betjeningspanel

- **Baggrundsbelyst tastatur med forenklet overskuelig visning med tydelige informationer.**
- **Komfortabel og fleksibel betjening vha. parallel brug af tastatur og touch-display.**
- **Ergonomisk kropsstilling takket være fleksibelt indstilleligt betjeningspanel.**
- **Tidsbesparelse og forenkling af processerne ved seriemålinger.**
- **Valgfri dataadministration via målesoftwaren Stat-Express eller Data-Direct.**
- **Lagringsmulighed via USB-stick.**

#### Software / målefunktioner

- **Omfattende målemuligheder som parallelisme, vinkelmålinger, enkle 2D-målinger osv.**
- **Integreret computer.**

- **Automatisk beregning af måleresultaterne ved programgentagelser ved hjælp af funktioner, der kan lagres.**
- **Mulighed for indtastning af kundespecifikke tolerancer. ISO-tolerancer er automatisk integreret i softwaren. Direkte og overskuelig information for brugeren om godkendt/kasseret.**
- **Enkel oprettelse af målerapporter.**

**Fordel:**

Markant hurtigere måling af vendepunkter (min., maks., Ø) med patenteret Quick-Center-teknologi. Visuel information i støjende miljø for alle målinger.

**Anvendelse:**

Den robuste konstruktion gør den velegnet til både værksted og laboratorium. Ideel til seriemålinger.

**Leveringsomfang:**

Basisenhed TESA MICRO-HITE inkl. betjeningspanel, standardmåleindsatsholder, standardmåleindsats med føler og målekugle Ø 5 mm, referencestykke, elektrisk pumpe (monteret) til luftaffjedring af apparatets fod, batterikassette (genopladeligt litiumionbatteri), netadapter (lader), netkabel. **SCS-kalibreringsattest.**

**Specialtilbehør:**

USB-printer nr. 445293; printerpapir nr. 445294; datakabel nr. 498918 str. USB; software Data-Direct nr. 498925; software Stat-Express nr. 498926; radiosender TESA BLE nr. 498921 str. BT; reservebatteri nr. 445443 str. AKKU; støvbeskyttelseshætte; Omfattende specialtilbehør (f.eks. til måling af retvinklethed) kan leveres på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse (L = målelængde i mm)	2 + 2L / 1000 µm
Metode til flytning af måleslæde	manuelt
Retvinklethedens-afvigelse (frontal)	9 µm
Måleområde	600 mm
Gentagelsespræcision (2 σ)	≤ 1 µm
Taltrinværdi kan omstilles	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Maks. anvendelsesområde	0 - 770 mm
Vægt	37 kg
Målekraft	1,6 ± 0,25 N
Kalibrering	E2
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion

Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	TESA Link Connector TLC
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Højdemåler

## Services

DAkS-kalibrering Digital højdemåler Maks. måleområde 800 mm	024010 800
Kalibrering Digital højdemåler Maks. måleområde 800 mm	024000 800

## Tilbehør

Termopapir til USB-printer	445294
Datakabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB
USB-printer til MICRO-HITE	445293
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Lysnetadapter Type MH	445282 MH