

Garant**Hårlineal rustfri i etui, Længde: 75mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 460095 75 |
| GTIN | 4045197444264 |
| Artikelklasse | 41H |

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet, slebet og finslebet hårmålekant. Kileformet tværsnit med spids afslutning til kontrol også i hjørner, noter, udsparinger etc. Med isoleret kunststofgreb som beskyttelse mod håndvarme.

Af **rustfrit** stål. **Begge faser blændfrit matterede.**

Bemærk:

Målekantens lighedstolerance refererer til et svingområde på $\pm 15^\circ$ fra symmetriplanet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Længde | 75 mm |
| Målekantens lighedstolerance | 0,002 mm |
| Norm | DIN 874 |
| Materiale | rustfrit stål |
| Overflade, fas | blændfrit matteret |
| Emballage | Etui |
| Kalibrering | F6 |
| Produkttype | Hårlineal |

Services

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibreringHårlineal Maks. længde 500 mm | 026010 500 |
| KalibreringHårlineal Maks. længde 200 mm | 026000 200 |