



## XT Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 35-50mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport. Til bundhulsboring fra str. 12,5 – 16. Mikrometerskruer til højeste præcision. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser.

#### Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

#### Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

#### Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

### Teknisk beskrivelse

Måleområde	35 - 50 mm
Standardmåledybde	80 mm
Måledybde med forlænger	230 mm

Mål a	0,5 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50

## Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 44 mm	484030 44
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 36 mm	484030 36
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 42 mm	484030 42
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm	484030 50
Reservemålehoved XT Måleområde 35-50 mm	428605 35-50
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
Forlænger til indvendige mikrometerskrue Type 4/150	428510 4/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 46 mm	484030 46
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 38 mm	484030 38
Målebakkesæt3 dele Måleområde 35-50 mm	428745 35-50

Returfjedersæt3 dele Måleområde 35-50 mm

428746 35-50