



## XT Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 250-275mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428500 250-275
GTIN	5051102083205
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport. Til bundhulsboring fra str. 12,5 – 16. Mikrometerskruer til højeste præcision. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser.

#### Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

#### Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

#### Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

### Teknisk beskrivelse

Standardmåledybde	115 mm
Måledybde med forlænger	265 mm
Måleområde	250 - 275 mm

Mål a	0,5 mm
Fejlgrænse	0,009 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks.  
måleområde 300 mm

022500 300

## Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 260 mm

484030 260

Forlænger til indvendige mikrometerskrue Type 5/150

428510 5/150

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 275 mm

484030 275