



## Vertikalspænder med vandret fod, Type: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376508 3
GTIN	4045197226280
Artikelklasse	32S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

#### Anvendelse:

**Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev** eller til installation i specialopspændingselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	90 mm
Hulafstand f	31,6 mm
Borings-Ø d	7,2 mm
Hulafstand e	19 mm
Trykskrue	M8×45 mm
Holdekraft P1	1800 N

Holdekraft P2	2500 N
Hel højde	205 mm
Type	376508 3
Spændehøjde H	32 mm
Produkttype	Vertikalspænder