

**Garant****Hårlineal rustfri i etui, Længde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460095 100
GTIN	4045197444271
Artikelklasse	41H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hærdet, slebet og finslebet hårmålekant. Kileformet tværsnit med spids afslutning til kontrol også i hjørner, noter, udsparinger etc. Med isoleret kunststofgreb som beskyttelse mod håndvarme.

Af **rustfrit** stål. **Begge faser blændfrit matterede.**

**Bemærk:**

Målekantens lighedstolerance refererer til et svingområde på  $\pm 15^\circ$  fra symmetriplanet.

**Teknisk beskrivelse**

Målekantens lighedstolerance	0,002 mm
Længde	100 mm
Norm	DIN 874
Materiale	rustfrit stål
Overflade, fas	blændfrit matteret
Emballage	Etui
Kalibrering	F6
Produkttype	Hårlineal

**Services**

DAkS-kalibreringHårlineal Maks. længde 500 mm	026010 500
KalibreringHårlineal Maks. længde 200 mm	026000 200