



## XT Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 50-65mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport. Til bundhulsboring fra str. 12,5 – 16. Mikrometerskruer til højeste præcision. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser.

#### Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

#### Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

#### Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

### Teknisk beskrivelse

Måledybde med forlænger	230 mm
Mål a	0,5 mm
Måleområde	50 - 65 mm

Standardmåledybde	80 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022500 100

## Tilbehør

Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
Reservemålehoved XT Måleområde 50-65 mm	428605 50-65
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm	484030 50
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 65 mm	484030 65
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 60 mm	484030 60
Forlænger til indvendige mikrometerskrue Type 5/150	428510 5/150
Målebakkesæt 3 dele Måleområde 50-65 mm	428745 50-65
Returfjedersæt 3 dele Måleområde 50-65 mm	428746 50-65