



Vertikalspænder med vandret fod, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376508 4
GTIN	4020772390310
Artikelklasse	32S

Beskrivelse

Udførelse:

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspringningselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Trykskrue	M10×89 mm
Hel længde	143 mm
Hulafstand e	32 mm
Holdekraft P2	3470 N
Holdekraft P1	2500 N
Hulafstand f	45 mm

Hel højde	218 mm
Borings-Ø d	8,3 mm
Type	376508 4
Spændehøjde H	43 mm
Produkttype	Vertikalspænder