

Mahr**Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 50-70mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	427800 50-70
GTIN	4059192005658
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Let rørkonstruktion, der ikke kan foldes. Fuldstændigt hærdet og slebet målespindel.
Hærdede og sfærisk finslebne måleflader. Matforkromede betjeningslementer og aflæsningsdele. Fra måleområde 100 – 125 mm med isolering og fikseringsanordning.

Leveringsomfang:

Mikrometerskrue i bøsning.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	12,5 mm
Måleområde	50 - 70 mm
Spindel-Ø	7 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	5 µm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Kalibrering	B10
Produkttype	Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig mikrometerskrue Maks. måleområde
100 mm

022440 100

DAkS-kalibreringIndvendig mikrometerskrue Maks.
måleområde 200 mm

022450 200