



## Vertikalspænder med lodret fod, Type: 4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376510 4
GTIN	4020772007843
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med lodret fod til fastgørelse på kanter og til svejsekonstruktioner.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**
- **Sikring mod tab af trykskrue.**
- **Fingerbeskyttelse med sikkerhedsspændestykke uden mulighed for indgreb.**

#### Anvendelse:

**Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev** eller til installation i specialopspændingselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

### Teknisk beskrivelse

Holdekraft P2	3000 N
Hel længde	141 mm
Holdekraft P1	1700 N

Hel højde	244 mm
Trykskrue	M8×65 mm
Hulafstand e	32 mm
Borings-Ø d	8,6 mm
Type	6802J
Spænde højde H	55,5 mm
Produkttype	Vertikalspænder