

Garant**Hårlineal rustfri i etui, Længde: 125mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 460095 125 |
| GTIN | 4045197444288 |
| Artikelklasse | 41H |

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet, slebet og finslebet hårmålekant. Kileformet tværsnit med spids afslutning til kontrol også i hjørner, noter, udsparinger etc. Med isoleret kunststofgreb som beskyttelse mod håndvarme.

Af **rustfrit** stål. **Begge faser blændfrit matterede.**

Bemærk:

Målekantens lighedstolerance refererer til et svingområde på $\pm 15^\circ$ fra symmetriplanet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Længde | 125 mm |
| Målekantens lighedstolerance | 0,003 mm |
| Norm | DIN 874 |
| Materiale | rustfrit stål |
| Overflade, fas | blændfrit matteret |
| Emballage | Etui |
| Kalibrering | F6 |
| Produkttype | Hårlineal |

Services

026000 200

| | |
|-----------------------------------------------|------------|
| KalibreringHårlineal Maks. længde 200 mm | |
| DAkS-kalibreringHårlineal Maks. længde 500 mm | 026010 500 |