



Vandretspændere med vandret fod, Type: 0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376610 0
GTIN	4020772008048
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.

Ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Hel højde	23 mm
Hulafstand f	16 mm
Hulafstand e	11,5-14,5 mm
Holdekraft P1	250 N
Trykskrue	M4x25 mm
Hel længde	79 mm
Holdekraft P2	400 N

Borings-Ø d	4,6 mm
Type	6830J
Spændehøjde H	14,5 mm
Produkttype	Vandretspændere