



## Plejlstangsspænder med vinkelfod, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

376710 1

GTIN

4020772008406

Artikelklasse

35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med **knæledsudveksling**. Den selvåbende mekanisme forhindrer åbning.

- **Nitter af rustfrit stål, fedtsmurte lejesteder**
- **Med lang stødstangsføring.**
- **Håndgrebet er drejeligt i alle mulige vinkelstillinger.**
- **Med sejhærdet, forzinket trykskrue.**
- **Den aftagelige vinkelfod muliggør montering på pladevægge.**
- **Med sejhærdet, forzinket trykskrue.**
- **Den aftagelige vinkelfod muliggør montering på pladevægge.**

#### Anvendelse:

Til installation i specialopspændingselementer, ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

#### Specialtilbehør:

Vinkelfod nr. 376730.

#### Bemærk:

- **Størrelse 0 og 3 leveres også i rustfrit stål!**

### Teknisk beskrivelse

Spændehøjde h op til midten af skruen

15 mm

Borings-Ø d	4,5 mm
Holdekraft P - tryk og træk	1000 N
Vinkelfodbredde K	30 mm
Trykskrue	M4×20 mm
Hulafstand f	16 - 19,5 mm
Spændeslag	20 mm
Gevind på spænderens ende	M12×1,5 mm
Samlet højde H	60,5 mm
Samlet længde L	185 mm
Type	6841J
Produkttype	Plejlstangsspænder

---

## Tilbehør

Vinkelfod stabil Type 2	376730 2
Vinkelfod stabil Type 5	376730 5
Vinkelfod stabil Type 3	376730 3