



## Vandretspændere med vandret fod, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376625 1
GTIN	4045197229915
Artikelklasse	32S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

#### Anvendelse:

**Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev** eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

### Teknisk beskrivelse

Hulafstand f	19,7 mm
Hulafstand e	13,5 mm
Hel højde	38 mm
Holdekraft P1	460 N
Holdekraft P2	700 N
Hel længde	105 mm
Borings-Ø d	5,2 mm
Trykskrue	M5×30 mm
Type	376625 1

Spændehøjde H	18 mm
Produkttype	Vandretspændere