

**Retteskinne, nøjagtighed 1, Længde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460400 2000
GTIN	4045197206718
Artikelklasse	42G

Beskrivelse**Udførelse:**

Retteskinnerne er i specialstål, slebne på alle sider. Form B, 2 fingerslidser og lakeret midterdel lakeret.

Anvendelse:

Til kontrol og nøjagtige arbejder.

Leveringsomfang:

Inklusive fabrikkens testprotokol.

Bemærk:

Rustfri udførelse kan leveres fra fabrikken. Bemærk, at denne størrelse leveres **ufranko**.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, bredde $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Længde	2000 mm
Testoverfladernes planhedstolerance	0,037 mm
Tværsnit, højde $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Formbeskrivelse	I-formet tværsnit
Form	B
Norm	DIN 874
Nøjagtighed	1
Produktnavnsegenskab	nøjagtighed 1
Materiale	Specialstål

Kalibrering	F7
Produkttype	Retteskinne
Services	
KalibreringRetteskinne Maks. længde 2000 mm	026080 2000