



Plejlstangsspænder med vinkelfod, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376710 2
GTIN	4020772008413
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Med **knæledsudveksling**. Den selvåbende mekanisme forhindrer åbning.

- **Nitter af rustfrit stål, fedtsmurte lejesteder**
- **Med lang stødstangsføring.**
- **Håndgrebet er drejeligt i alle mulige vinkelstillinger.**
- **Med sejhærdet, forzinket trykskrue.**
- **Den aftagelige vinkelfod muliggør montering på pladevægge.**
- **Med sejhærdet, forzinket trykskrue.**
- **Den aftagelige vinkelfod muliggør montering på pladevægge.**

Anvendelse:

Til installation i specialopspændingselementer, ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Specialtilbehør:

Vinkelfod nr. 376730.

Bemærk:

- **Størrelse 0 og 3 leveres også i rustfrit stål!**

Teknisk beskrivelse

Holdekraft P - tryk og træk	2000 N
-----------------------------	--------

Borings-Ø d	5,6 mm
Gevind på spænderens ende	M16×1,5 mm
Trykskrue	M6×25 mm
Spændeslag	26 mm
Vinkelfodbredde K	50 mm
Hulafstand f	31,8 - 36 mm
Spænde højde h op til midten af skruen	20 mm
Samlet højde H	85,5 mm
Samlet længde L	244 mm
Type	6841J
Produkttype	Plejlstangsspænder

Tilbehør

Vinkelfod stabil Type 2	376730 2
Vinkelfod stabil Type 5	376730 5
Vinkelfod stabil Type 3	376730 3