



Vertikalspænder med vandret fod, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376508 1
GTIN	4045197226266
Artikelklasse	32S

Beskrivelse

Udførelse:

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspringningselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Hulafstand e	16 mm
Hel længde	51,5 mm
Holdekraft P1	500 N
Holdekraft P2	710 N
Borings-Ø d	3 mm
Hel højde	77 mm

Hulafstand f	24 mm
Trykskrue	M5×30 mm
Type	376508 1
Spændehøjde H	19 mm
Produkttype	Vertikalspænder