



Vertikalspænder med vinkelfod til montage på siden, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376520 2
GTIN	4020772007898
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Med vinkelfod til montage på siden.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**
- **Sikring mod tab af trykskrue.**
- **Fingerbeskyttelse med sikkerhedsspændestykke uden mulighed for indgreb.**

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændingselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Holdekraft P1	1000 N
Borings-Ø d	6,1 mm
Trykskrue	M6x35 mm

Hulafstand f	25,5 mm
Hel højde	176,5 mm
Holdekraft P2	1200 N
Hulafstand e	20 mm
Hel længde	77 mm
Type	6803J
Spændehøjde H	35 mm
Produkttype	Vertikalspænder