

Garant**Hårlineal rustfri i etui, Længde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460095 200
GTIN	4045197444301
Artikelklasse	41H

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet, slebet og finslebet hårmålekant. Kileformet tværsnit med spids afslutning til kontrol også i hjørner, noter, udsparinger etc. Med isoleret kunststofgreb som beskyttelse mod håndvarme.

Af **rustfrit** stål. **Begge faser blændfrit matterede.**

Bemærk:

Målekantens lighedstolerance refererer til et svingområde på $\pm 15^\circ$ fra symmetriplanet.

Teknisk beskrivelse

Længde	200 mm
Målekantens lighedstolerance	0,003 mm
Norm	DIN 874
Materiale	rustfrit stål
Overflade, fas	blændfrit matteret
Emballage	Etui
Kalibrering	F6
Produkttype	Hårlineal

Services

KalibreringHårlineal Maks. længde 200 mm	026000 200
--	------------

DAkS-kalibreringHårlineal Maks. længde 500 mm

026010 500