



Plejlstangsspænder med vinkelfod, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376710 3
GTIN	4020772008420
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Med **knæledsudveksling**. Den selvåbende mekanisme forhindrer åbning.

- **Nitter af rustfrit stål, fedtsmurte lejesteder**
- **Med lang stødstangsføring.**
- **Håndgrebet er drejeligt i alle mulige vinkelstillinger.**
- **Med sejhærdet, forzinket trykskrue.**
- **Den aftagelige vinkelfod muliggør montering på pladevægge.**
- **Med sejhærdet, forzinket trykskrue.**
- **Den aftagelige vinkelfod muliggør montering på pladevægge.**

Anvendelse:

Til installation i specialopspændingselementer, ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Specialtilbehør:

Vinkelfod nr. 376730.

Bemærk:

- **Størrelse 0 og 3 leveres også i rustfrit stål!**

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde h op til midten af skruen	25 mm
---------------------------------------	-------

Holdekraft P - tryk og træk	2500 N
Spændeslag	32 mm
Gevind på spænderens ende	M20×1,5 mm
Borings-Ø d	6,5 mm
Trykskrue	M8×35 mm
Vinkelfodbredde K	60 mm
Hulafstand f	29,5 - 42,5 mm
Samlet højde H	108 mm
Samlet længde L	302,5 mm
Type	6841J
Produkttype	Plejlstangsspænder

Tilbehør

Vinkelfod stabil Type 2	376730 2
Vinkelfod stabil Type 5	376730 5
Vinkelfod stabil Type 3	376730 3