



## Vertikalspænder med vandret fod, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376508 2
GTIN	4045197226273
Artikelklasse	32S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

#### Anvendelse:

**Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev** eller til installation i specialopspændingselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

### Teknisk beskrivelse

Holdekraft P1	1200 N
Trykskrue	M6×50 mm
Hel højde	140 mm
Hulafstand e	12,5 mm
Borings-Ø d	5,2 mm
Holdekraft P2	1500 N

Hulafstand f	27 mm
Hel længde	74,5 mm
Type	376508 2
Spændehøjde H	22,5 mm
Produkttype	Vertikalspænder