



Vertikalspænder med vinkelfod til montage på siden, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376520 3
GTIN	4020772007904
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Med vinkelfod til montage på siden.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**
- **Sikring mod tab af trykskrue.**
- **Fingerbeskyttelse med sikkerhedsspændestykke uden mulighed for indgreb.**

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændingselementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Hel højde	223 mm
Holdekraft P1	1400 N
Hel længde	111 mm

Hulafstand f	28,5 mm
Hulafstand e	24 mm
Borings-Ø d	6,5 mm
Trykskrue	M8×45 mm
Holdekraft P2	2500 N
Type	6803J
Spændehøjde H	40 mm
Produkttype	Vertikalspænder