

Garant**Hårlineal rustfri i etui, Længde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460095 300
GTIN	4045197444318
Artikelklasse	41H

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet, slebet og finslebet hårmålekant. Kileformet tværsnit med spids afslutning til kontrol også i hjørner, noter, udsparinger etc. Med isoleret kunststofgreb som beskyttelse mod håndvarme.

Af **rustfrit** stål. **Begge faser blændfrit matterede.**

Bemærk:

Målekantens lighedstolerance refererer til et svingområde på $\pm 15^\circ$ fra symmetriplanet.

Teknisk beskrivelse

Målekantens lighedstolerance	0,003 mm
Længde	300 mm
Norm	DIN 874
Materiale	rustfrit stål
Overflade, fas	blændfrit matteret
Emballage	Etui
Kalibrering	F6
Produkttype	Hårlineal

Services

DAkS-kalibreringHårlineal Maks. længde 500 mm	026010 500
-----------------------------------------------	------------

KalibreringHårlineal Maks. længde 500 mm

026000 500