



Vandretspændere med vandret fod, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376625 3
GTIN	4020772390358
Artikelklasse	32S

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskrue.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Hel højde	68,5 mm
Borings-Ø d	6,6 mm
Hel længde	190 mm
Hulafstand f	31,6 mm
Hulafstand e	26 mm
Holdekraft P2	2300 N
Trykskrue	M8x50 mm
Holdekraft P1	1650 N
Type	376625 3

Spændehøjde H	33 mm
Produkttype	Vandretspændere