

**Retteskinne, nøjagtighed 2, Længde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460500 500
GTIN	4045197206732
Artikelklasse	42G

Beskrivelse**Udførelse:**

Retteskinnerne er i specialstål, slebne på alle sider. Med firkantet tværsnit.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Bemærk:

Rustfri udførelse kan leveres fra fabrikken.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	firkantet tværsnit
Længde	500 mm
Tværsnit, højde $\pm 0,2$ mm	5,5 mm
Form	A
Tværsnit, bredde $\pm 0,2$ mm	29,3 mm
Testoverfladernes planhedstolerance	0,021 mm
Norm	DIN 874
Nøjagtighed	2
Produktnavnsegenskab	nøjagtighed 2
Materiale	Specialstål
Kalibrering	F7
Produkttype	Retteskinne

Services

DAkKS-kalibreringRetteskinne Maks. længde 750 mm	026090 750
KalibreringRetteskinne Maks. længde 500 mm	026080 500