



Vandretspændere med vandret fod, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376625 4
GTIN	4045197229946
Artikelklasse	32S

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskrue.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Hel højde	90 mm
Borings-Ø d	8,8 mm
Hulafstand f	43 mm
Holdekraft P1	2500 N
Holdekraft P2	3500 N
Trykskrue	M10×90 mm
Hulafstand e	41,2 mm
Hel længde	273 mm
Type	376625 4

Spændehøjde H

45 mm

Produkttype

Vandretspændere