



Vandretspændere med vandret fod, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376610 4
GTIN	4020772008093
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.

Ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Hulafstand f	29-43 mm
Holdekraft P2	3000 N
Hel højde	75 mm
Hel længde	287 mm
Trykskrue	M8×65 mm
Holdekraft P1	2000 N
Borings-Ø d	8,5 mm

Hulafstand e	41 mm
Type	6830J
Spændehøjde H	45 mm
Produkttype	Vandretspændere