

**Retteskinne, nøjagtighed 0, Længde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460300 1000
GTIN	4045197206640
Artikelklasse	42G

Beskrivelse**Udførelse:**

Retteskinne er i specialstål, slebne på alle sider. Med firkantet tværsnit.

Anvendelse:

Til meget nøjagtige kontrolarbejder.

Bemærk:

Rustfri udførelse kan leveres fra fabrikken.

Teknisk beskrivelse

Længde	1000 mm
Tværsnit, højde $\pm 0,2$ mm	11,5 mm
Tværsnit, bredde $\pm 0,2$ mm	59,3 mm
Formbeskrivelse	firkantet tværsnit
Testoverfladernes planhedstolerance	0,012 mm
Form	A
Norm	DIN 874
Nøjagtighed	0
Produktnavnsegenskab	nøjagtighed 0
Materiale	Specialstål
Kalibrering	F7
Produkttype	Retteskinne

Services

KalibreringRetteskinne Maks. længde 1000 mm

026080 1000