




Plejlstangsspænder med bundplade, Type: 0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376715 0
GTIN	4045197226778
Artikelklasse	32S

Beskrivelse

Udførelse:

Med **knæledsudveksling**. Den selvåbende mekanisme forhindrer åbning.

Anvendelse:

Til installation i specialopspændingselementer, ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Bemærk:

- **Størrelse 0 og 3 leveres også i rustfrit stål!**

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø d	4,4 mm
Spændeslag	16 mm
Trykskrue	M4×20 mm
Vinkelfodbredde K	27 mm
Hulafstand f	15,9 mm
Hulafstand e	15,9 mm

Holdekraft P - tryk og træk	450 N
Spænde højde h op til midten af skruen	12,7 mm
Samlet højde H	38 mm
Samlet længde L	140,5 mm
Type	376715 0
Produkttype	Plejlstangsspænder