

**Retteskinne, nøjagtighed 2, Længde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460500 1000
GTIN	4045197206749
Artikelklasse	42G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Retteskinnerne er i specialstål, slebne på alle sider. Med firkantet tværsnit.

**Anvendelse:**

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

**Bemærk:**

**Rustfri udførelse** kan leveres fra fabrikken.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	1000 mm
Tværsnit, bredde $\pm 0,2$ mm	39,3 mm
Testoverfladernes planhedstolerance	0,033 mm
Formbeskrivelse	firkantet tværsnit
Form	A
Tværsnit, højde $\pm 0,2$ mm	7,5 mm
Norm	DIN 874
Nøjagtighed	2
Produktnavnsegenskab	nøjagtighed 2
Materiale	Specialstål
Kalibrering	F7
Produkttype	Retteskinne

---

## Services

KalibreringRetteskinne Maks. længde 1000 mm

026080 1000