

Spiralborsæt HSS-E nr. 114400 med kassette, ubelagt, Type: 1-6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115280 1-6
GTIN	4045197024787
Artikelklasse	11B

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.

Forstærket kerne, blank.

Med tilspidsning form C fra størrelse 2 mm.

Teknisk beskrivelse

Borområde	1 - 6 mm
Bor i stigende størrelse	0,1 mm
Antal bor	51
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E

Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	rød
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
TOOLOX 33	egnet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	5 m/min	S
GG (G)	egnet	25 m/min	K
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm

114400 5,5

Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5,6 mm	114400 5,6
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,7 mm	114400 3,7
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1,8 mm	114400 1,8
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,7 mm	114400 4,7
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1,2 mm	114400 1,2
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,4 mm	114400 3,4
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,8 mm	114400 3,8
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5,9 mm	114400 5,9
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1,4 mm	114400 1,4
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,4 mm	114400 4,4
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,3 mm	114400 2,3
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5,4 mm	114400 5,4
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5,1 mm	114400 5,1
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,2 mm	114400 3,2
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1,7 mm	114400 1,7
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,1 mm	114400 4,1
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,9 mm	114400 2,9
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,6 mm	114400 2,6
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,1 mm	114400 3,1
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,1 mm	114400 2,1
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,7 mm	114400 2,7
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5

Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,2 mm	114400 2,2
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,9 mm	114400 4,9
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1,3 mm	114400 1,3
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1,6 mm	114400 1,6
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1,1 mm	114400 1,1
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5,3 mm	114400 5,3
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,6 mm	114400 3,6
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1,9 mm	114400 1,9
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5,2 mm	114400 5,2
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,3 mm	114400 4,3
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,9 mm	114400 3,9
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,8 mm	114400 2,8
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,4 mm	114400 2,4
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5,8 mm	114400 5,8
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5,7 mm	114400 5,7
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,8 mm	114400 4,8
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,6 mm	114400 4,6
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-6	115470 1-6