

**Retteskinne, nøjagtighed 0, Længde: 1500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460300 1500
GTIN	4045197206657
Artikelklasse	42G

Beskrivelse**Udførelse:**

Retteskinnerne er i specialstål, slebne på alle sider. Med firkantet tværsnit.

Anvendelse:

Til meget nøjagtige kontrolarbejder.

Bemærk:

Rustfri udførelse kan leveres fra fabrikken. Bemærk, at denne størrelse leveres **ufranko**.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, højde $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Tværsnit, bredde $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Testoverfladernes planhedstolerance	0,017 mm
Formbeskrivelse	firkantet tværsnit
Længde	1500 mm
Form	A
Norm	DIN 874
Nøjagtighed	0
Produktnavnsegenskab	nøjagtighed 0
Materiale	Specialstål
Kalibrering	F7
Produkttype	Retteskinne

Services

KalibreringRetteskinne Maks. længde 2000 mm

026080 2000