

**Retteskinne, nøjagtighed 2, Længde: 1500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460500 1500
GTIN	4045197206756
Artikelklasse	42G

Beskrivelse**Udførelse:**

Retteskinnerne er i specialstål, slebne på alle sider. Med firkantet tværsnit.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Bemærk:

Rustfri udførelse kan leveres fra fabrikken. Bemærk, at denne størrelse leveres **ufranko**.

Teknisk beskrivelse

Testoverfladernes planhedstolerance	0,046 mm
Form	A
Tværsnit, højde $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
Længde	1500 mm
Tværsnit, bredde $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Formbeskrivelse	firkantet tværsnit
Norm	DIN 874
Nøjagtighed	2
Produktnavnsegenskab	nøjagtighed 2
Materiale	Specialstål
Kalibrering	F7
Produkttype	Retteskinne

Services

KalibreringRetteskinne Maks. længde 2000 mm

026080 2000