



## Kraftig stødstangsspænder, Type: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376720 3
GTIN	4020772094232
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Meget stabil konstruktion, med stødstangsføring
- Stødstang og håndtag ligeløbende.
- Basisenhed af tempergods.
- Armdele og stødstang af sejhærdet stål, forzinkede og passiverede.
- Sejhærdet trykskrue.

#### Anvendelse:

- Til hurtig tilspænding/åbning ved serieproduktion.
- Som trykkende og trækkende hurtigspænder.
- Til montering i specialopspændingselementer.
- Til opspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

### Teknisk beskrivelse

Hulafstand e	41 mm
Spændehøjde h op til midten af skruen	30 mm
Holdekraft P - tryk og træk	4000 N
Borings-Ø d	6,5 mm

Trykskrue	M8×35 mm
Hulafstand g	36 mm
Hulafstand f	44 mm
Spændeslag	32 mm
Samlet højde H	116 mm
Samlet længde L	309 mm
Type	6842
Produkttype	Plejlstangsspænder