



## Hårlineal bruneret i etui, Længde: 100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	460100 100
GTIN	4045197206510
Artikelklasse	42G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hærdet, slebet og finslebet hårmålekant. Kileformet tværsnit med spids afslutning til kontrol også i hjørner, noter, udsparinger etc. Med isoleret kunststofgreb som beskyttelse mod håndvarme.

Af ældet specialstål, begge faser brunerede (blændfrie).

#### Bemærk:

Målekantens lighedstolerance refererer til et svingområde på  $\pm 15^\circ$  fra symmetriplanet.

### Teknisk beskrivelse

Målekantens lighedstolerance	0,002 mm
Længde	100 mm
Norm	DIN 874
Materiale	ældet specialstål
Overflade, fas	bruneret (blændfri)
Emballage	Etui
Kalibrering	F6
Produkttype	Hårlineal

### Services

KalibreringHårlineal Maks. længde 200 mm	026000 200
--	------------

DAkS-kalibreringHårlineal Maks. længde 500 mm

026010 500