



## Kraftig stødstangsspænder, Type: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376720 5
GTIN	4020772008581
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Meget stabil konstruktion, med stødstangsføring
- Stødstang og håndtag ligeløbende.
- Basisenhed af tempergods.
- Armdele og stødstang af sejhærdet stål, forzinkede og passiverede.
- Sejhærdet trykskrue.

#### Anvendelse:

- Til hurtig tilspænding/åbning ved serieproduktion.
- Som trykkende og trækkende hurtigspænder.
- Til montering i specialopspændingselementer.
- Til opspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

### Teknisk beskrivelse

Spændehøjde h op til midten af skruen	38 mm
Spændeslag	40 mm
Hulafstand e	41 mm
Hulafstand g	41 mm

Hulafstand f	50 mm
Borings-Ø d	8,5 mm
Holdekraft P - tryk og træk	10000 N
Trykskrue	M12×50 mm
Samlet højde H	137,5 mm
Samlet længde L	380 mm
Type	6842
Produkttype	Plejlstangsspænder