



Plejlstangsspænder kort model, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

376700 2

GTIN

4020772008543

Artikelklasse

35A

Beskrivelse

Udførelse:

Passkruer sejhærdede.

- **Kompakt konstruktion takket være håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**

Anvendelse:

- **Direkte montering på pladevægge.**
- **I konstruktionselement med gevind i endefladen.**

Specialtilbehør:

Vinkelfod nr. 376730.

Bemærk:

- **Af rustfrit stål på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Gevind på spænderens ende

M16×1,5 mm

Trykskrue

M6×25 mm

Spændeslag	21,5 mm
Holdekraft P - tryk og træk	1000 N
Samlet højde H	73 mm
Samlet længde L	161,5 mm
Type	6844J
Produkttype	Plejlstangsspænder

Tilbehør

Vinkelfod stabil Type 3	376730 3
Vinkelfod stabil Type 5	376730 5
Vinkelfod stabil Type 2	376730 2