



Vandretspændere med lodret fod, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376630 2
GTIN	4020772008185
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

- **Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**

Med lodret fod til fastgørelse på kanter og til svejsekonstruktioner.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø d	5,6 mm
Hel højde	61 mm
Hulafstand e	26 mm
Holdekraft P2	1200 N
Trykskrue	M6×35 mm
Holdekraft P1	1000 N
Hel længde	164 mm

Type	6832J
Spændehøjde H	34 mm
Produkttype	Vandretspændere