



Lukke-/låsespændere med spændekrog, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376740 1
GTIN	4020772094522
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

- Lynspænder med knæledsudveksling.
- Den selvslående mekanisme forhindrer åbning.
- Nitter af rustfrit stål.
- Håndgreb af oliebestandigt kunststof.
- Spænderne er forzinkede.
- Spændekrogene kan indstilles med gevind.
- Lejebøsningerne er indsatshærdede.
- Lejesteder fedtsmurte.
- Krogene er sejhærdede.

Anvendelse:

Til lukning af beholdere.

Teknisk beskrivelse

Hulafstand e	19 mm
Holdekraft P (træk)	2000 N
Borings-Ø d	5,4 mm
Spændekrogens justering c	35 - 42 mm
Hulafstand f	26 - 30 mm
Tykkelse a	5,3 mm
Radius R	4,5 mm

Spændehøjde h	22,7 mm
Samlet højde H	34,5 mm
Samlet længde L	104,6 mm
Type	6847
Produkttype	Låsespændeanordning