



Indvendig mikrometerskrue MicroGauge, sæt, Måleområde: 1,5-2,45mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428670 1,5-2,45
GTIN	5051102218935
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

2-punkts-bore-/målesystem til ultrapræcis måling af borer på 0,95 – 10,35 mm. Det kompakte format og den lave vægt (svarer til en kuglepen) gør det lettere at måle ved små præcisionsdele. Hårdt forkromede, konvekse målekontakter. Tydeligt LCD-display med indstillelig opløsning indtil 0,0005 mm. Dataudgang via RS232- eller USB-port. Støvtæt og stænkvandsbeskyttet (IP65).

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 357, indstillingsringe med UKAS-kalibreringsattest.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948

Bemærk:

Som stand alone-enhed eller som sæt, dybdestop fås på forespørgsel. Ved hjælp af en adapter (ekstratilbehør) er det muligt at tilslutte Diatest-følere.

Teknisk beskrivelse

Antal målehoveder	3
-------------------	---

Antal indstillingsringe	3
Linearitet	Ø 1,0 – 1,55: maks. 2 % af måleafstanden; min. 0,001 Ø 1,5 – 6,35: maks. 1 % af måleafstanden; min. 0,001 mm
Repeterbarhed	0,001 mm
Måleområde, målehoveder	1,5–1,9; 1,8–2,2; 2,05–2,45 mm
Måleområde	1,5 - 2,45 mm
Valgbar aflæsning	0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	2
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Tilbehør

Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2