

**Retteskinne, nøjagtighed 2, Længde: 3000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460500 3000
GTIN	4045197206770
Artikelklasse	42G

Beskrivelse**Udførelse:**

Retteskinnerne er i specialstål, slebne på alle sider.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Bemærk:

Rustfri udførelse kan leveres fra fabrikken. Bemærk, at denne størrelse leveres **ufranko**.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, højde $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Formbeskrivelse	firkantet tværsnit
Form	A
Længde	3000 mm
Testoverfladernes planhedstolerance	0,083 mm
Tværsnit, bredde $\pm 0,2$ mm	79,3 mm
Norm	DIN 874
Nøjagtighed	2
Produktnavnsegenskab	nøjagtighed 2
Materiale	Specialstål
Kalibrering	F7
Produkttype	Retteskinne

Services

KalibreringRetteskinne Maks. længde 3000 mm

026080 3000