



Kraftig stødstangsspænder, Type: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376720 7
GTIN	4020772008598
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

- Meget stabil konstruktion, med stødstangsføring
- Stødstang og håndtag ligeløbende.
- Basisenhed af tempergods.
- Armdele og stødstang af sejhærdet stål, forzinkede og passiverede.
- Sejhærdet trykskrue.

Anvendelse:

- Til hurtig tilspænding/åbning ved serieproduktion.
- Som trykkende og trækkende hurtigspænder.
- Til montering i specialopspændingselementer.
- Til opspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde h op til midten af skruen	55 mm
Hulafstand f	65 mm
Spændeslag	50 mm
Hulafstand g	57 mm

Holdekraft P - tryk og træk	25000 N
Borings-Ø d	11 mm
Hulafstand e	70 mm
Trykskrue	M12×50 mm
Samlet højde H	179 mm
Samlet længde L	460 mm
Type	6842
Produkttype	Plejlstangsspænder