



Lukke-/låsespændere med spændekrog, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376740 3
GTIN	4020772094546
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

- Lynspænder med knæledsudveksling.
- Den selvslående mekanisme forhindrer åbning.
- Nitter af rustfrit stål.
- Håndgreb af oliebestandigt kunststof.
- Spænderne er forzinkede.
- Spændekrogene kan indstilles med gevind.
- Lejebøsningerne er indsatshærdede.
- Lejesteder fedtsmurte.
- Krogene er sejhærdede.

Anvendelse:

Til lukning af beholdere.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse a	7,1 mm
Hulafstand f	31,5 - 35,5 mm
Borings-Ø d	5,5 mm
Spændekrogens justering c	72 - 84 mm
Holdekraft P (træk)	3000 N
Hulafstand e	19 mm
Radius R	5,5 mm

Spændehøjde h	22,7 mm
Samlet højde H	36 mm
Samlet længde L	200,5 mm
Type	6847
Produkttype	Låsespændeanordning