



## Indvendig mikrometerskrue MicroGauge, sæt, Måleområde: 2,25-4,25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428670 2,25-4,25
GTIN	5051102218942
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

2-punkts-bore-/målesystem til ultrapræcis måling af borer på 0,95 – 10,35 mm. Det kompakte format og den lave vægt (svarer til en kuglepen) gør det lettere at måle ved små præcisionsdele. Hårdt forkromede, konvekse målekontakter. Tydeligt LCD-display med indstillelig opløsning indtil 0,0005 mm. Dataudgang via RS232- eller USB-port. Støvtæt og stænkvandsbeskyttet (IP65).

#### Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 357, indstillingsringe med UKAS-kalibreringsattest.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948

#### Bemærk:

Som stand alone-enhed eller som sæt, dybdestop fås på forespørgsel. Ved hjælp af en adapter (ekstratilbehør) er det muligt at tilslutte Diatest-følere.

### Teknisk beskrivelse

Repeterbarhed	0,001 mm
---------------	----------

Antal indstillingsringe	7
Måleområde, målehoveder	2,25–2,75; 2,5–3; 2,75–3,25; 3–3,5; 3,25–3,75 ; 3,5–4 ; 3,75–4,25 mm
Linearitet	Ø 1,0 – 1,55: maks. 2 % af måleafstanden; min. 0,001 Ø 1,5 – 6,35: maks. 1 % af måleafstanden; min. 0,001 mm
Antal målehoveder	7
Valgbar aflæsning	0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Måleområde	2,25 - 4,25 mm
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2