



Lukke-/låsespændere vandret, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376800 3
GTIN	4020772008604
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Komplet med modhold.

- **Lynspænder med knæledsudveksling.**
- **Den selvåbende mekanisme forhindrer åbning.**
- **Nitter af rustfrit stål.**
- **Håndgreb af oliebestandigt kunststof.**
- **Spænderne er forzinkede.**
- **Spændekrogene kan indstilles med gevind.**
- **Lejebøsningerne er indsatshærdede.**
- **Lejesteder fedtsmurte.**
- **Krogene er sejhærdede.**

Anvendelse:

Til lukning af beholdere.

Bemærk:

- **Mere kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**

Teknisk beskrivelse

Spændekrogens justering c	48,5 - 96 mm
---------------------------	--------------

Borings-Ø d	6,5 mm
Hulafstand f	24,5 - 32 mm
Hulafstand e	19 mm
Holdekraft P (træk)	3200 N
Spændehøjde h	19 mm
Samlet højde H	70 mm
Samlet længde L	169 - 216 mm
Type	6848HJ
Produkttype	Låsespændeanordning